

**Service-Werkzeugkoffer mit Bodenschale und Werkzeugtafeln fahrbar, Typ:****Bestelldaten**

Bestellnummer	693060
GTIN	4045197570628
Artikelklasse	64C

Beschreibung**Ausführung:**

ABS-Kofferschalen sind schlagzäh, bruchfest und somit **flugtauglich**. Pulverbeschichteter **Aludruckgussrahmen** mit 3D-Aluminiumbügeln, integrierten Kippzylinderschlössern und **Gasdruckfedern** für Kofferdeckel-Arretierung.

Innenausstattung:

1 Bodenschale mit 5 Kleinteilebehältern inklusive Werkzeugtafel mit Werkzeugklemmhaltern als Abdeckung (Nr. 693083), 1 Werkzeugtafel mit Werkzeugklemmhaltern an Vorder- und Rückseite (Nr. 693088), 1 Werkzeugtafel mit 23 Elastikflaschen und 1 Klemmfach an Vorder- und Rückseite (Nr. 693089).

Hinweis:

TSA-Schloss zur Selbstmontage auf Anfrage erhältlich.

Eigenschaft Koffer: flugtauglich

Innenmaß Länge: 470 mm

Innenmaß Breite: 350 mm

Innenmaß Höhe: 200 mm

Gewicht: 8,4 kg

Technische Beschreibung

Innenmaß Breite	350 mm
Gewicht	8,4 kg
Innenmaß Länge	470 mm
Innenmaß Höhe	200 mm
Werkstoff	ABS
Art der Werkzeugaufbewahrung	Klemmhalter
Art der Werkzeugaufbewahrung	Einsteckfächer
Koffer Belastbarkeit	35 kg
Eigenschaft Koffer	flugtauglich

Zubehör

Werkzeugtafel mit 23 Elastikschlaufen und 1 Klemmfach	693089
Bodenschale inklusive Werkzeugtafel mit 11 Elastikschlaufen	693082
Schutzmatte	692800
Handgriff für Werkzeugkoffer	693095
Räder-Sortiment für Werkzeugkoffer	693097
Werkzeugtafel mit 45 Elastikschlaufen	693087
Werkzeugtafel mit Werkzeugklemmhaltern	693088