

**Garant****Präzisions-Kegelsenker-Satz, lang Nr. 150377 mit Kassette 90°, TiAlN, Anzahl Senker: 6****Bestelldaten**

Bestellnummer	150375 6
GTIN	4045197912220
Artikelklasse	11M

**Beschreibung****Ausführung:**

Praktisch für Montage und Werkstatt.

Präzisions-Kegelsenker Nr. 150377, **mit langem Schaft.**

**Verwendung:**

Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Fertigen von **exakten, runden 90°-Senkungen.**

**Inhalt:**

je 1 Senker: Gr. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

**Lieferumfang:**

6-teiliger Kegelsenker-Satz mit Kassette.

**Technische Beschreibung**

Anzahl Schneiden Z	3
Anzahl Senker	6
Beschichtung	TiAlN
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad

Schneidstoff	HSS
Teilung der Senkerschneiden	ungleich
Norm	Werksnorm
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Farbring	grün
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

## Zubehör

Präzisions-Kegelsenker, lang90° Außen-Ø Dc 16,5 mm	150377 16,5
Präzisions-Kegelsenker, lang90° Außen-Ø Dc 6,3 mm	150377 6,3
Präzisions-Kegelsenker, lang90° Außen-Ø Dc 8,3 mm	150377 8,3
Präzisions-Kegelsenker, lang90° Außen-Ø Dc 10,4 mm	150377 10,4
Präzisions-Kegelsenker, lang90° Außen-Ø Dc 20,5 mm	150377 20,5
Präzisions-Kegelsenker, lang90° Außen-Ø Dc 12,4 mm	150377 12,4