



## Schaft mit Sprengring, Schaft-Sechskant: 11-1/4



### Bestelldaten

Bestellnummer	675000 11-1/4
GTIN	4013288017260
Artikelklasse	63H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Zweiteilig, das heißt Schaft und Bits getrennt. Dadurch muss bei Verschleiß jeweils nur der Bit ausgetauscht werden.

Kupplungsschaft nach DIN 7427 B mit Sprengring.

- **Aufnahme für C 6,3 und E 6,3 Bits.**
- **Die Hülse rastet in der geöffneten Stellung ein. Beim Einführen eines Bits verriegelt sie automatisch.**
- **Auch kleinste Bits können problemlos entnommen werden, da die Hülse den Bit vom Magnet abhebt.**  
–schneller Bitwechsel, stets mit nur einer Hand.

#### Hinweis:

Rapidaptor Freilauf-Kupplungsschaft erhältlich über unseren eShop (Nr. 675035 Gr. 6,3F).

ganze Länge: 65 mm

Sechskant-Abtrieb: D 6,3 (1/4 Zoll)

Antrieb maschinenseitig: E 11,2 (7/16 Zoll)

### Technische Beschreibung

ganze Länge	65 mm
Schaft-Sechskant	11 mm
Sechskant-Abtrieb	D 6,3 (1/4 Zoll)
Antrieb maschinenseitig	E 11,2 (7/16 Zoll)
Herstellerbezeichnung	890/7/1
maschinentauglich	ja

Produktart

Bithalter