


„HF“-Bit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 mit Haltefunktion, Torx®-Profil: TX8

Bestelldaten

Bestellnummer	674255 TX8
GTIN	
Artikelklasse	63H

Beschreibung
Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäften Nr. 675000 – 675050.

Das konische Torx® „HF“-Profil hält alle Torx®-Schrauben zuverlässig fest. Farblich gekennzeichnet durch eine goldfarbene Oberflächenbeschichtung. Gr. TX40 mit durchgehender Sechskantklinge.

Verwendung:

Festhaltefunktion für optimales Ansetzen und Festdrehen von Torx®-Schrauben.

Norm:

DIN ISO 1173

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

Technische Beschreibung

Torx®-Profil	TX8
ganze Länge	50 mm
Bit-Sechskantschaft	E 6,3
Herstellerbezeichnung	867/4 TORX® HF
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart	Bit-Werkzeug

