

**Garant****Schonhammer mit Nylon-Einsätzen und Alu-Mittelteil, Hammerkopf-Ø: 50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	754160 50
GTIN	4045197680495
Artikelklasse	71D

**Beschreibung****Ausführung:**

Kräftiges Mittelstück aus Metall mit Hammerstiel aus Hickoryholz, mit Nylon-Stielschutzhülse und Ringkeil. Die schlag- und verschleißfesten Nylon-Einsätze sind durch ein doppelt wirkendes Befestigungssystem mit dem Mittelstück verbunden.

Mittelstück aus Aluminium, schwarz eloxiert.

**Vorteil:**

Aluminium-Mittelstück = deutliche Gewichtsreduktion. Dadurch ist sehr dosiertes Arbeiten bei gleichzeitiger Schonung des Handgelenks möglich.

**Verwendung:**

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

**Ersatzteil:**

Ersatz-Einsatz Nylon unter Nr. 754180 und Ersatzstiel unter Nr. 751650 erhältlich.

**Technische Beschreibung**

Gewicht	0,48 kg
Hammerkopf-Ø	50 mm
Stiellänge	320 mm
Kopflänge mit Einsätzen	117 mm
Produktart	Hammer

---

## Zubehör

Ersatz-Einsatz Nylon, Stück Hammerkopf-Ø 50 mm

754180 50

Hickory-Hammerstiel mit Stielschutzhülse und Ringkeil  
Stiellänge 320 mm

751650 320