

**„HF“-Bit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 mit Haltefunktion, Torx®-Profil: TX10****Bestelldaten**

Bestellnummer	674255 TX10
GTIN	4013288106896
Artikelklasse	63H

Beschreibung**Ausführung:**

Einteilig, das heißt Schaft und Klinge aus einem Stück. Schäfte zur direkten Aufnahme in Maschinenschraubern.

Das konische Torx® „HF“-Profil hält alle Torx®-Schrauben zuverlässig fest. Farblich gekennzeichnet durch eine goldfarbene Oberflächenbeschichtung. Gr. TX40 mit durchgehender Sechskantklinge.

Verwendung:

Festhaltefunktion für optimales Ansetzen und Festdrehen von Torx®-Schrauben.

Norm:

DIN ISO 1173

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.
ganze Länge: 50 mm

Technische Beschreibung

Torx®-Profil	TX10
ganze Länge	50 mm
Bit-Sechskantschaft	E 6,3
Herstellerbezeichnung	867/4 TORX® HF
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart	Bit-Werkzeug

