

Garant**Schonhammer mit Nylon-Einsätzen und Stahl-Mittelteil, Hammerkopf-Ø: 27mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	754120 27
GTIN	4045197680419
Artikelklasse	71D

Beschreibung**Ausführung:**

Kräftiges Mittelstück aus Metall mit Hammerstiel aus Hickoryholz, mit Nylon-Stielschutzhülse und Ringkeil. Die schlag- und verschleißfesten Nylon-Einsätze sind durch ein doppelt wirkendes Befestigungssystem mit dem Mittelstück verbunden.

Mittelstück aus Stahl.

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatz-Einsatz Nylon unter Nr. 754180 und Ersatzstiel unter Nr. 751650 erhältlich.

Technische Beschreibung

Gewicht	0,269 kg
Kopflänge mit Einsätzen	81 mm
Stiellänge	300 mm
Hammerkopf-Ø	27 mm
Produktart	Hammer

Zubehör

Hickory-Hammerstiel mit Stielschutzhülse und Ringkeil Stiellänge 300 mm	751650 300
Ersatz-Einsatz Nylon, Stück Hammerkopf-Ø 27 mm	754180 27