



Rückschlagfreier Hammer mit Nylon-Einsätzen Hickory-Stiel, Hammerkopf-Ø: 60mm



Bestelldaten

Bestellnummer	754700 60
GTIN	7610733003495
Artikelklasse	73B

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiges Stahl-Mittelstück mit Aufnahmezapfen und Bund zur Aufnahme der Einsätze. Einsätze aus verschleißfestem Nylon (mittelhart).

Mit Stiel aus amerikanischem Hickoryholz.

Rückschlagfrei durch Gewichte im Hammerkörper. Beim Aufschlag werden die Gewichte nach unten geschleudert und wirken dem Rückprall entgegen.

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatz-Einsätze siehe Nr. 754720 und 754730.

Ersatz-Hickory-Stiel siehe Nr. 754840.

Technische Beschreibung

Kopflänge mit Einsätzen	120 mm
Gewicht	1,47 kg
Werkstoff Gehäuse	Stahl
Werkstoff Stiel	Hickoryholz
Hammerkopf-Ø	60 mm
Stiellänge	360 mm

Gesamtlänge	420 mm
Werkstoff Einsatz	Nylon, weiß
rückschlagfrei	ja
Produktart	Hammer

Zubehör

Ersatz-Einsatz Nylonballig Hammerkopf-Ø 60 mm	754730 60
Ersatz-Einsatz Nylonflach Hammerkopf-Ø 60 mm	754720 60
Hickory-Hammerstiel mit Keil für Kopf-Ø 60 mm	754840 60