

Garant**Schonhammer mit Nylon-Einsätzen und Stahl-Mittelteil, Hammerkopf-Ø: 40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	754120 40
GTIN	4045197680433
Artikelklasse	71D

Beschreibung**Ausführung:**

Kräftiges Mittelstück aus Metall mit Hammerstiel aus Hickoryholz, mit Nylon-Stielschutzhülse und Ringkeil. Die schlag- und verschleißfesten Nylon-Einsätze sind durch ein doppelt wirkendes Befestigungssystem mit dem Mittelstück verbunden.

Mittelstück aus Stahl.

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatz-Einsatz Nylon unter Nr. 754180 und Ersatzstiel unter Nr. 751650 erhältlich.

Technische Beschreibung

Gewicht	0,578 kg
Stiellänge	320 mm
Kopflänge mit Einsätzen	105 mm
Hammerkopf-Ø	40 mm
Produktart	Hammer

Zubehör

Ersatz-Einsatz Nylon, Stück Hammerkopf-Ø 40 mm

754180 40

Hickory-Hammerstiel mit Stielschutzhülse und Ringkeil
Stiellänge 320 mm

751650 320