



Rückschlagfreier Hammer mit Nylon-Einsätzen Hickory-Stiel, Hammerkopf-Ø: 22mm



Bestelldaten

Bestellnummer	754700 22
GTIN	7610733003433
Artikelklasse	73B

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiges Stahl-Mittelstück mit Aufnahmezapfen und Bund zur Aufnahme der Einsätze. Einsätze aus verschleißfestem Nylon (mittelhart).

Mit Stiel aus amerikanischem Hickoryholz.

Rückschlagfrei durch Gewichte im Hammerkörper. Beim Aufschlag werden die Gewichte nach unten geschleudert und wirken dem Rückprall entgegen.

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatz-Einsätze siehe Nr. 754720 und 754730.

Ersatz-Hickory-Stiel siehe Nr. 754840.

Technische Beschreibung

Kopflänge mit Einsätzen	75 mm
Stiellänge	250 mm
Gesamtlänge	270 mm
Werkstoff Gehäuse	Stahl
Hammerkopf-Ø	22 mm
Werkstoff Stiel	Hickoryholz

Gewicht	0,167 kg
Werkstoff Einsatz	Nylon, weiß
rückschlagfrei	ja
Produktart	Hammer

Zubehör

Hickory-Hammerstiel mit Keil für Kopf-Ø 22 mm	754840 22
Ersatz-Einsatz Nylonballig Hammerkopf-Ø 22 mm	754730 22
Ersatz-Einsatz Nylonflach Hammerkopf-Ø 22 mm	754720 22