



Rückschlagfreier Hammer mit Nylon-Einsätzen Hickory-Stiel, Hammerkopf-Ø: 27mm



Bestelldaten

Bestellnummer	754700 27
GTIN	7610733003440
Artikelklasse	73B

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiges Stahl-Mittelstück mit Aufnahmezapfen und Bund zur Aufnahme der Einsätze. Einsätze aus verschleißfestem Nylon (mittelhart).

Mit Stiel aus amerikanischem Hickoryholz.

Rückschlagfrei durch Gewichte im Hammerkörper. Beim Aufschlag werden die Gewichte nach unten geschleudert und wirken dem Rückprall entgegen.

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatz-Einsätze siehe Nr. 754720 und 754730.

Ersatz-Hickory-Stiel siehe Nr. 754840.

Technische Beschreibung

Stiellänge	265 mm
Werkstoff Gehäuse	Stahl
Gewicht	0,274 kg
Hammerkopf-Ø	27 mm
Kopflänge mit Einsätzen	90 mm
Werkstoff Stiel	Hickoryholz

Gesamtlänge	290 mm
Werkstoff Einsatz	Nylon, weiß
rückschlagfrei	ja
Produktart	Hammer

Zubehör

Ersatz-Einsatz Nylonflach Hammerkopf-Ø 27 mm	754720 27
Hickory-Hammerstiel mit Keil für Kopf-Ø 27 mm	754840 27
Ersatz-Einsatz Nylonballig Hammerkopf-Ø 27 mm	754730 27