



Rückschlagfreier Hammer mit Nylon-Einsätzen Hickory-Stiel, Hammerkopf-Ø: 32mm



Bestelldaten

Bestellnummer	754700 32
GTIN	7610733003457
Artikelklasse	73B

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiges Stahl-Mittelstück mit Aufnahmezapfen und Bund zur Aufnahme der Einsätze. Einsätze aus verschleißfestem Nylon (mittelhart).

Mit Stiel aus amerikanischem Hickoryholz.

Rückschlagfrei durch Gewichte im Hammerkörper. Beim Aufschlag werden die Gewichte nach unten geschleudert und wirken dem Rückprall entgegen.

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatz-Einsätze siehe Nr. 754720 und 754730.

Ersatz-Hickory-Stiel siehe Nr. 754840.

Technische Beschreibung

Stiellänge	285 mm
Gesamtlänge	320 mm
Hammerkopf-Ø	32 mm
Werkstoff Stiel	Hickoryholz
Kopflänge mit Einsätzen	100 mm
Werkstoff Gehäuse	Stahl

Gewicht	0,391 kg
Werkstoff Einsatz	Nylon, weiß
rückschlagfrei	ja
Produktart	Hammer

Zubehör

Ersatz-Einsatz Nylonflach Hammerkopf-Ø 32 mm	754720 32
Ersatz-Einsatz Nylonballig Hammerkopf-Ø 32 mm	754730 32
Hickory-Hammerstiel mit Keil für Kopf-Ø 32 mm	754840 32