

Garant**Kombizange, verchromt, mit 2K-Griffhüllen, ganze Länge: 200mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	700940 200
GTIN	4045197416971
Artikelklasse	71B

Beschreibung

Ausführung:

Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 60 HRC).

Zange verchromt, Griffe mit ergonomisch optimierten Mehrkomponenten-Hüllen mit griffiger **Haptoprene**-Oberfläche.

Norm:

DIN ISO 5746.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Technische Beschreibung

ganze Länge	200 mm
Schneidwerte harter Draht bis Ø	2,5 mm
Schneidwerte mittelharter Draht bis Ø	3,8 mm
Norm	DIN ISO 5746
Backeneigenschaft	gezahnt
Griff	Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	verchromt
funkkenfrei	nein

Produktart

Multifunktionszange