

**Garant**
**Stufenbacke fix, für Backenbreite: 125mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	361296 125
GTIN	4045197912435
Artikelklasse	310

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Beschichtet, gehärtet und geschliffen. Inklusive Befestigungsschrauben.

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Vorsatzbacken Nr. 361140-361151.

**Werkstoff:**

Gehärteter Stahl.

**Passend für:**

Nr. 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G sowie Allmatic Titan 1 und Allmatic SC125.

**Hinweis:**

Montage der Vorsatzbacken mittels einer M6-Schraube.

**Technische Beschreibung**

passend zu Farbcode	Duo
passend zu Farbcode	Duo Plus
passend zu Farbcode	HiPo
passend zu Farbcode	HOLEX NC
passend zu Farbcode	LC
passend zu Farbcode	LC-GARANT

passend zu Farbcode	NC8
passend zu Farbcode	TC
passend zu Farbcode	Titan
passend zu Farbcode	LCV125G
passend zu Farbcode	Titan2/TitanSense
Backenlänge l	104 mm
Höhe h <sub>1</sub>	19 mm
c <sub>1</sub>	94 mm
Backenbreite b	125 mm
c	24 mm
Backenhöhe h	39,5 mm
Produktart	Schraubstock-Backen