



Rückschlagfreier Hammer mit Nylon-Einsätzen Hickory-Stiel, Hammerkopf-Ø: 35mm



Bestelldaten

Bestellnummer	754700 35
GTIN	7610733003464
Artikelklasse	73B

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiges Stahl-Mittelstück mit Aufnahmezapfen und Bund zur Aufnahme der Einsätze. Einsätze aus verschleißfestem Nylon (mittelhart).

Mit Stiel aus amerikanischem Hickoryholz.

Rückschlagfrei durch Gewichte im Hammerkörper. Beim Aufschlag werden die Gewichte nach unten geschleudert und wirken dem Rückprall entgegen.

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatz-Einsätze siehe Nr. 754720 und 754730.

Ersatz-Hickory-Stiel siehe Nr. 754840.

Technische Beschreibung

Gewicht	0,466 kg
Werkstoff Stiel	Hickoryholz
Stiellänge	295 mm
Kopflänge mit Einsätzen	105 mm
Hammerkopf-Ø	35 mm
Werkstoff Gehäuse	Stahl

Gesamtlänge	330 mm
Werkstoff Einsatz	Nylon, weiß
rückschlagfrei	ja
Produktart	Hammer

Zubehör

Hickory-Hammerstiel mit Keil für Kopf-Ø 35 mm	754840 35
Ersatz-Einsatz Nylonflach Hammerkopf-Ø 35 mm	754720 35
Ersatz-Einsatz Nylonballig Hammerkopf-Ø 35 mm	754730 35