



Einsteckknarre umschaltbar, Typ-Antriebs-Vierkant: 2-1/2Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	657600 2-1/2
GTIN	4018754034536
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im Drehmomentschlüssel gewährleistet.

Einsteckknarre umschaltbar.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

- l_1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
- l_2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
- l_3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
- l_4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
- L = Gesamte Länge des Werkzeugs
- T_1 = Einzustellendes Drehmoment
- T_2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Passend für:

Drehmomentschlüssel mit 4-kant-Aufnahmen.

Hinweis:

Bitte Stichmaß der Einsteckwerkzeuge beachten und mit denen des Justierwerkzeuges (siehe Prüfprotokoll/Bedienungsanleitung des verwendeten Drehmomentschlüssels) abgleichen. Bei Abweichung Stichmaßkorrektur vornehmen!

Weitere Einsteckwerkzeuge mit 4-kant-Einsteckschaft 22×28 mm auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

Dauerbelastbarkeit	300 Nm
Einsteckschaft	14×18 mm
Breite b	43 mm
Höhe h	26 mm
Zähnezahl	60
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Stichmaß S	25 mm
Werkzeug austauschbar	Einsteckwerkzeug
Knarre umschaltbar	ja
Knarre mit Auswerfer	nein
Produktart	Ratsche