



## Rückschlagfreier Hammer mit Nylon-Einsätzen Hickory-Stiel, Hammerkopf-Ø: 40mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	754700 40
GTIN	7610733003471
Artikelklasse	73B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kräftiges Stahl-Mittelstück mit Aufnahmezapfen und Bund zur Aufnahme der Einsätze. Einsätze aus verschleißfestem Nylon (mittelhart).

Mit Stiel aus amerikanischem Hickoryholz.

**Rückschlagfrei** durch Gewichte im Hammerkörper. Beim Aufschlag werden die Gewichte nach unten geschleudert und wirken dem Rückprall entgegen.

#### Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

#### Ersatzteil:

Ersatz-Einsätze siehe Nr. 754720 und 754730.

Ersatz-Hickory-Stiel siehe Nr. 754840.

### Technische Beschreibung

Stiellänge	315 mm
Gesamtlänge	355 mm
Hammerkopf-Ø	40 mm
Werkstoff Gehäuse	Stahl
Kopflänge mit Einsätzen	110 mm
Gewicht	0,695 kg

Werkstoff Stiel	Hickoryholz
Werkstoff Einsatz	Nylon, weiß
rückschlagfrei	ja
Produktart	Hammer

## Zubehör

Hickory-Hammerstiel mit Keil für Kopf-Ø 40 mm	754840 40
Ersatz-Einsatz Nylonballig Hammerkopf-Ø 40 mm	754730 40
Ersatz-Einsatz Nylonflach Hammerkopf-Ø 40 mm	754720 40