

Stahlblech-Montagekoffer, Typ: 830



Bestelldaten

Bestellnummer	693470 830
GTIN	2050001021793
Artikelklasse	66K

Beschreibung

Ausführung:

1 mm starkes Stahlblech mit eingepprägten Sicken. 2 Tragegriffe und Deckelanschlag. Verschließbar mit Vorhängeschloss (Nr. 085830 ff).

Lackierung:

RAL 7001 silbergrau **pulverbeschichtet**.

Technische Beschreibung

Einsatzlänge	790 mm
Außenmaß Breite	440 mm
Außenmaß Höhe	340 mm
Einsatzbreite	170 mm
Einsatzhöhe	50 mm
Außenmaß Länge	830 mm
Gewicht	21 kg
Produktart	Werkzeug-Transportsystem

Zubehör

ALUTITAN Vorhängeschlossverschiedenschließend Gehäuse-Ø 50 mm	085868 50
Zahlenkombinationsschloss Gehäuse-Ø 40 mm	085885 40
Zylinderschlossverschiedenschließend Gehäuse-Ø 50 mm	085890 50
Zylinderschloss-Set4-teilig pro Set gleichschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085865 40
Zahlenkombinationsschloss Gehäuse-Ø 40 mm	085830 40
Präzisions-Zylinderschlossverschiedenschließend Gehäuse- Ø 40 mm	085855 40
Zylinderschloss mit hohem Bügelverschiedenschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085866 40
Zahlenkombinationsschloss Gehäuse-Ø 50 mm	085831 50
Präzisions-Zylinderschloss mit hohem Bügelverschiedenschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085875 40
Zylinderschloss Standardqualitätverschiedenschließend Gehäuse-Ø 50 mm	085860 50
Zylinderschlossverschiedenschließend Gehäuse-Ø 50 mm	085880 50
Zylinderschloss mit hohem Bügelverschiedenschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085882 40
Präzisions-Zylinderschlossverschiedenschließend Gehäuse- Ø 50 mm	085850 50
Präzisions-Zylinderschlossgleichschließend Gehäuse-Ø 50 mm	085870 50
Präzisions-Zylinderschloss mit hohem Bügelgleichschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085876 40
Zahlenkombinationsschloss mit hohem Bügel Gehäuse-Ø 50 mm	085832 50