



Rückschlagfreier Hammer mit Nylon-Einsätzen Hickory-Stiel, Hammerkopf-Ø: 50mm



Bestelldaten

Bestellnummer	754700 50
GTIN	7610733003488
Artikelklasse	73B

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiges Stahl-Mittelstück mit Aufnahmezapfen und Bund zur Aufnahme der Einsätze. Einsätze aus verschleißfestem Nylon (mittelhart).

Mit Stiel aus amerikanischem Hickoryholz.

Rückschlagfrei durch Gewichte im Hammerkörper. Beim Aufschlag werden die Gewichte nach unten geschleudert und wirken dem Rückprall entgegen.

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatz-Einsätze siehe Nr. 754720 und 754730.

Ersatz-Hickory-Stiel siehe Nr. 754840.

Technische Beschreibung

Stiellänge	335 mm
Werkstoff Stiel	Hickoryholz
Hammerkopf-Ø	50 mm
Kopflänge mit Einsätzen	110 mm
Gesamtlänge	385 mm
Werkstoff Gehäuse	Stahl

Gewicht	1,05 kg
Werkstoff Einsatz	Nylon, weiß
rückschlagfrei	ja
Produktart	Hammer

Zubehör

Ersatz-Einsatz Nylonballig Hammerkopf-Ø 50 mm	754730 50
Ersatz-Einsatz Nylonflach Hammerkopf-Ø 50 mm	754720 50
Hickory-Hammerstiel mit Keil für Kopf-Ø 50 mm	754840 50