

Stahlblech-Montagekoffer, Typ: 910



Bestelldaten

Bestellnummer	693470 910
GTIN	2050001021809
Artikelklasse	66K

Beschreibung

Ausführung:

1 mm starkes Stahlblech mit eingepprägten Sicken. 2 Tragegriffe und Deckelanschlag. Verschließbar mit Vorhängeschloss (Nr. 085830 ff).

Lackierung:

RAL 7001 silbergrau **pulverbeschichtet**.

Technische Beschreibung

Gewicht	27 kg
Außenmaß Höhe	430 mm
Außenmaß Breite	530 mm
Einsatzbreite	170 mm
Einsatzlänge	870 mm
Außenmaß Länge	910 mm
Einsatzhöhe	50 mm
Produktart	Werkzeug-Transportsystem

Zubehör

Präzisions-Zylinderschloss mit hohem Bügelgleichschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085876 40
Zylinderschloss Standardqualitätverschiedenschließend Gehäuse-Ø 50 mm	085860 50
Zylinderschlossverschiedenschließend Gehäuse-Ø 50 mm	085880 50
ALUTITAN Vorhängeschlossverschiedenschließend Gehäuse-Ø 50 mm	085868 50
Präzisions-Zylinderschlossgleichschließend Gehäuse-Ø 50 mm	085870 50
Zylinderschlossverschiedenschließend Gehäuse-Ø 50 mm	085890 50
Zahlenkombinationsschloss Gehäuse-Ø 40 mm	085830 40
Präzisions-Zylinderschlossverschiedenschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085855 40
Zahlenkombinationsschloss mit hohem Bügel Gehäuse-Ø 50 mm	085832 50
Zylinderschloss-Set4-teilig pro Set gleichschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085865 40
Zahlenkombinationsschloss Gehäuse-Ø 50 mm	085831 50
Zahlenkombinationsschloss Gehäuse-Ø 40 mm	085885 40
Präzisions-Zylinderschlossverschiedenschließend Gehäuse-Ø 50 mm	085850 50
Präzisions-Zylinderschloss mit hohem Bügelverschiedenschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085875 40
Zylinderschloss mit hohem Bügelverschiedenschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085882 40
Zylinderschloss mit hohem Bügelverschiedenschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085866 40