

**Garant****Stiftloch-Kegelbohrer, unbeschichtet, Ø DC: 6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	116310 6
GTIN	4045197029362
Artikelklasse	11B

**Beschreibung****Ausführung:**

Am Umfang konisch ansteigende Schneiden mit Spanbrechernuten. Sonderbehandelte Oberfläche.

**Vorteil:**

In einem Arbeitsgang werden damit konische Bohrungen 1:50 für Kegelstifte nach ISO 2339 (DIN 1) und ISO 8736 (DIN 7978) gebohrt.

**Hinweis:**

Ø1,5; 2; 2,5 mit zylindrischem Schaft auf Anfrage lieferbar.

Ø14;16;20;25 mit MK-Schaft auf Anfrage lieferbar.

Verwenden Sie zur Fertigbearbeitung Stiftlochreibahnen Nr.161200.

**Technische Beschreibung**

Anzahl Schneiden Z	2
größter Ø D <sub>2</sub>	8,23 mm
Nenn-Ø D <sub>c</sub>	6 mm
Anschnittlänge L <sub>1</sub>	5 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/U
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Gesamtlänge L	160 mm
L <sub>2</sub>	105 mm
kleinster Ø D <sub>1</sub>	5,9 mm
Norm	DIN 1898 A

Spitzenwinkel	118 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Kegelverhältnis	1:50
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	24 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	20 m/min	P
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		