

**Garant****Kraft-Kombizange, verchromt, mit 2K-Griffhüllen, ganze Länge: 180mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	700340 180
GTIN	4045197416919
Artikelklasse	71B

**Beschreibung****Ausführung:**

Große Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand. Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 63 HRC), auch für Pianodraht geeignet.

Zange verchromt, Griffe mit ergonomisch optimierten Mehrkomponenten-Hüllen mit griffiger **Haptoprene**-Oberfläche.

**Norm:**

**DIN ISO 5746.**

**Werkstoff:**

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

**Technische Beschreibung**

Schneidwerte harter Draht bis Ø	2,5 mm
ganze Länge	180 mm
Schneidwerte Pianodraht bis Ø	2 mm
Norm	DIN ISO 5746
Griff	Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 63 HRC)
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	verchromt

funkenfrei	nein
Produktart	Multifunktionszange