

Garant**Abknickender Drehmomentschlüssel mit Skala, maximales Drehmoment: 5N·m****Bestelldaten**

Bestellnummer	657735 5
GTIN	4045197684806
Artikelklasse	61E

Beschreibung**Ausführung:**

Einarmiger Drehmomentschlüssel, einstellbar durch Skala und selbstauslösend. **Der abknickende Auslösemechanismus macht ungewolltes Überziehen äußerst unwahrscheinlich. Linksanzug** durch Umstecken der Einsteckwerkzeuge.

Maßeinheiten: Nm

Funktion:

Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts lenkt der Schlüssel deutlich fühlbar aus und ist dann sofort wieder einsatzbereit. Durch die Langwegauslösung wird dem Anwender eindeutig signalisiert, dass der eingestellte Wert erreicht wurde.

Verwendung:

Zum kontrollierten Schraubenanzug mit voreingestelltem Drehmoment bei Serienarbeiten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Genauigkeit:

±6 % vom eingestellten Wert.

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789. Passende Einsteckwerkzeuge Nr. 657582 – 657950.

Technische Beschreibung

Anzeige	analog
maximales Drehmoment	5 Nm
Gewicht	290 g

Aufnahme für Einsteckwerkzeug	9×12 mm
Messgenauigkeit Drehmoment	±6 %
Anzugsrichtung	Rechts- und Linksanzug
Werkzeug austauschbar	Einsteckwerkzeug
Skalenteilung 1 Teilstrich =	0,025 Nm
Drehmomentbereich	1 - 5 Nm
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [I ₂]	18,3 mm
Verstellbarkeit Auslösewert	verstellbar
Messverfahren	Drehmoment
Norm	DIN EN ISO 6789
Ablesung umschaltbar	Nm
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [I ₁]	191,5 mm
Einstellung des Auslösewertes	mit Einstellskala
Gesamtlänge L	222 mm
Anschlussform	für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme)
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [I ₃]	191,3 mm
Auslöseprinzip	mechanische Langwegauslösung
Feedback	auslösend
Kalibrierung	O1
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Daten protokollierbar	nein
Messtechnik	mechanisch
Auslösesignalisierung	haptisch
Auslösesignalisierung	optisch
Knickfunktion	ja
Produktart	Drehmomentschlüssel

Dienstleistungen

020020 1000

DAkKS-Kalibrierung Drehmomentschlüssel maximales Drehmoment 1000 N·m	
Kalibrierung Drehmomentschlüssel maximales Drehmoment 400 N·m	020010 400

Zubehör

Einsteckknarre Typ-Antriebs-Vierkant 1-1/2 Zoll	657630 1-1/2
Einsteckknarre Typ-Antriebs-Vierkant 1-1/4 Zoll	657630 1-1/4
Einsteckknarre umschaltbar Typ-Antriebs-Vierkant 1-3/8 Zoll	657582 1-3/8
Einsteckknarre umschaltbar Typ-Antriebs-Vierkant 1-1/4 Zoll	657582 1-1/4
Einsteckknarre Typ-Antriebs-Vierkant 1-3/8 Zoll	657630 1-3/8
Einsteckknarre umschaltbar Typ-Antriebs-Vierkant 1-1/2 Zoll	657582 1-1/2