

**Garant****Kombizange, verchromt, mit 2K-Griffhüllen, ganze Länge: 160mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	700940 160
GTIN	4045197416957
Artikelklasse	71B

## Beschreibung

**Ausführung:**

Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 60 HRC).

Zange verchromt, Griffe mit ergonomisch optimierten Mehrkomponenten-Hüllen mit griffiger

**Haptoprene**-Oberfläche.

**Norm:**

**DIN ISO 5746.**

**Werkstoff:**

Spezial-Werkzeugstahl.

## Technische Beschreibung

Schneidwerte harter Draht bis Ø	2 mm
ganze Länge	160 mm
Schneidwerte mittelharter Draht bis Ø	3,1 mm
Norm	DIN ISO 5746
Backeneigenschaft	gezahnt
Griff	Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	verchromt
funkenfrei	nein

Produktart

Multifunktionszange