

**Garant****Präzisions-Sicherungsringzangen-Satz 4-teilig für Außenringe, Anzahl Zangen: 4****Bestelldaten**

Bestellnummer	700142 4
GTIN	4045197524867
Artikelklasse	71A

**Beschreibung****Ausführung:**

Griff- und Gelenkteil geschmiedet, Spitzen aus Spezialstahl, besonders präzise gearbeitet, in den Zangenkörper eingepresst. Zange schwarz, Kopf geschliffen, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Gelenk mit **integrierter Öffnungsfeder**.

**Vorteil:**

Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

**Norm:**

**DIN 5254 A** – für Außensicherungsringe.

**Lieferumfang:**

Je 1 Sicherungsringzange Nr. 719870 Gr. A0; A1; A2; A3.

**Technische Beschreibung**

Anzahl Zangen	4
Spitzen-Ø	0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm

ganze Länge maximal	140; 140; 185; 230 mm
für Außen-Sicherungsring-Ø	3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
Verwendung Sicherungsringzangen	Außenring gerade
Norm	DIN 5254 A
Produktart	Sicherungsringzange

---

## Zubehör

Präzisions-Sicherungsringzange Typ A3	719870 A3
Präzisions-Sicherungsringzange Typ A1	719870 A1
Präzisions-Sicherungsringzange Typ A0	719870 A0
Präzisions-Sicherungsringzange Typ A2	719870 A2