

Garant**Kraft-Kombizange, verchromt, mit 2K-Griffhüllen, ganze Länge: 200mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	700340 200
GTIN	4045197416933
Artikelklasse	71B

Beschreibung

Ausführung:

Große Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand. Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 63 HRC), auch für Pianodraht geeignet.

Zange verchromt, Griffe mit ergonomisch optimierten Mehrkomponenten-Hüllen mit griffiger **Haptoprene**-Oberfläche.

Norm:

DIN ISO 5746.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

Schneidwerte harter Draht bis Ø	2,8 mm
ganze Länge	200 mm
Schneidwerte Pianodraht bis Ø	2,2 mm
Norm	DIN ISO 5746
Griff	Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 63 HRC)
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	verchromt

funkenfrei	nein
Produktart	Multifunktionszange