

Garant**Kombizange, verchromt, mit 2K-Griffhüllen, ganze Länge: 180mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	700940 180
GTIN	4045197416964
Artikelklasse	71B

Beschreibung

Ausführung:

Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 60 HRC).

Zange verchromt, Griffe mit ergonomisch optimierten Mehrkomponenten-Hüllen mit griffiger **Haptoprene**-Oberfläche.

Norm:

DIN ISO 5746.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Technische Beschreibung

Schneidwerte harter Draht bis Ø	2,2 mm
ganze Länge	180 mm
Schneidwerte mittelharter Draht bis Ø	3,4 mm
Norm	DIN ISO 5746
Backeneigenschaft	gezahnt
Griff	Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	verchromt
funkenfrei	nein

Produktart

Multifunktionszange