



## Einsteckknarre umschaltbar, Typ-Antriebs-Vierkant: 1-1/4Zoll



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 657600 1-1/4  |
| GTIN          | 4018754140787 |
| Artikelklasse | 63A           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im Drehmomentschlüssel gewährleistet.

#### Einsteckknarre umschaltbar.

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

#### Einsatzdaten:

#### Legende zur Zeichnung und Formel:

- $l_1$  = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
- $l_2$  = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
- $l_3$  = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
- $l_4$  = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
- L = Gesamte Länge des Werkzeugs
- $T_1$  = Einzustellendes Drehmoment
- $T_2$  = Vorgeschriebenes Drehmoment

#### Passend für:

Drehmomentschlüssel mit 4-kant-Aufnahmen.

#### Hinweis:

Bitte Stichmaß der Einsteckwerkzeuge beachten und mit denen des Justierwerkzeuges (siehe Prüfprotokoll/Bedienungsanleitung des verwendeten Drehmomentschlüssels) abgleichen. Bei Abweichung Stichmaßkorrektur vornehmen!

Weitere Einsteckwerkzeuge mit 4-kant-Einsteckschaft 22×28 mm auf Anfrage erhältlich.

## Technische Beschreibung

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Höhe h                | 13,8 mm          |
| Breite b              | 22 mm            |
| Dauerbelastbarkeit    | 40 Nm            |
| Einsteckschaft        | 9×12 mm          |
| Zähnezahl             | 22               |
| Antriebs-Vierkant     | 1/4 Zoll         |
| Stichmaß S            | 17,5 mm          |
| Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug |
| Knarre umschaltbar    | ja               |
| Knarre mit Auswerfer  | nein             |
| Produktart            | Ratsche          |