



## Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone, Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge: 3/25mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	675220 3/25
GTIN	4013288014825
Artikelklasse	63H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäfte Nr. 675000 – 675050.

Mit Torsionszone, **zähhart**. Die Torsionszone mindert die Kraftspitzen beim Verschrauben. Dadurch Schonung des Schraubprofiles und längere Standzeit (außer Gr. TX40).

#### Verwendung:

Für Phillips-Kreuzschlitzschrauben DIN 3128 bzw. DIN ISO 2351-2.

#### Norm:

DIN ISO 1173.

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, **zähhart**.

### Technische Beschreibung

Kreuzschlitzgröße	3
ganze Länge	25 mm
Bit-Sechskantschaft	C 6,3
Herstellerbezeichnung	855/1 TZ PZ
Norm	DIN ISO 1173
Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher
Farbcodierung	ja

Produktart

Bit-Werkzeug