

Garant**Rückschlagfreier Hammer mit Nylon-Einsätzen Hickory-Stiel, Hammerkopf-Ø: 22 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	754750 22
GTIN	4045197923523
Artikelklasse	71D

Beschreibung**Ausführung:**

Kräftiges Stahl-Mittelstück mit Aufnahmezapfen und Bund zur Aufnahme der Einsätze. Einsätze aus verschleißfestem Nylon (mittelhart). **Rückschlagfrei** durch Gewichte im Hammerkörper. Beim Aufschlag werden die Gewichte nach unten geschleudert und wirken dem Rückprall entgegen.

Mit Stiel aus amerikanischem Hickoryholz.

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatz-Einsätze siehe Nr. 754720 und 754730.

Ersatz-Hickory-Stiel siehe Nr. 754840.

Kopflänge mit Einsätzen: 75 mm

Stiellänge: 250 mm

Gesamtlänge: 270 mm

Gewicht: 0,167 kg

Technische Beschreibung

Hammerkopf-Ø	22 mm
Kopflänge mit Einsätzen	75 mm
Gewicht	0,167 kg
Gesamtlänge	270 mm

Stiellänge	250 mm
Produktart	Hammer

Zubehör

Ersatz-Einsatz Nylonflach Hammerkopf-Ø 22 mm	754720 22
Hickory-Hammerstiel mit Keil für Kopf-Ø 22 mm	754840 22
Ersatz-Einsatz Nylonballig Hammerkopf-Ø 22 mm	754730 22