



## Messfühler flexibel, Typ: K30



### Bestelldaten

Bestellnummer	478485 K30
GTIN	2050002080430
Artikelklasse	47F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Für verschiedene Messbereiche stehen unterschiedliche Fühler zur Verfügung. Mit diesen kann auch in Tiefen außerhalb des Sichtbereiches gemessen werden. Durch das taktile Verfahren besteht die Möglichkeit, material- und oberflächenunabhängig Konturen im Spaltinneren aufzunehmen.

Für spezielle Anwendungen sind weitere Fühlerarten in abgewinkelter Form, mit flexiblem Schwert oder Schwanenhals in verschiedenen Breiten und Längen lieferbar. Das Spektrum des Messbereichs liegt zwischen 0,2 – 20 mm bei Breiten von 3 – 12,7 mm.

### Technische Beschreibung

Kabellänge	500 mm
Messbereich	0,7 - 2 mm
Schaft-Ø	12 mm
Länge	40 mm
Fühlertyp	Auflage-Fühler einseitig
Breite	9,5 mm
Schaft Länge	30 mm
Genauigkeit	±50 µm
Produktart	Messfühler

