



## PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3, Sechskant: 8mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 675290 8      |
| GTIN          | 7610733211449 |
| Artikelklasse | 63E           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäfte Nr. 675000 – 675050.

Ausgeprägte Elastizität und Zähigkeit bei hoher Härte für lange Standzeiten. Hochpräzise Abtriebsspitzen für perfekten Sitz in der Schraube und „Anti-Cam-Out“. Die Nanobeschichtung ist gleichzeitig **Farbcodierung** und attraktiver **Rostschutz**.

#### Verwendung:

Für Innensechskantschrauben DIN 7426 bzw. DIN ISO 2351-3.

#### Norm:

DIN ISO 1173.

#### Werkstoff:

Hochfester Sonderstahl mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.

### Technische Beschreibung

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Sechskant             | 8 mm                   |
| ganze Länge           | 33 mm                  |
| Bit-Sechskantschaft   | C 6,3                  |
| Herstellerbezeichnung | PrecisionBits          |
| Abtriebsprofil        | 6-kant-Schraubendreher |
| Produktart            | Bit-Werkzeug           |

