

# Rückschlagfreier Hammer mit Nylon-Einsätzen Superglas-Stiel, Hammerkopf-Ø: 40mm



### **Bestelldaten**

Bestellnummer	754800 40
GTIN	7610733087105
Artikelklasse	73B

## **Beschreibung**

#### Ausführung:

Kräftiges Stahl-Mittelstück mit Aufnahmezapfen und Bund zur Aufnahme der Einsätze. Einsätze aus verschleißfestem Nylon (mittelhart).

Mit nahezu unzerbrechlichem Stiel aus SUPERGLAS- Glasfasern, Handgriff aus schwarzem Kunststoff.

**Rückschlagfrei** durch Gewichte im Hammerkörper. Beim Aufschlag werden die Gewichte nach unten geschleudert und wirken dem Rückprall entgegen.

#### **Verwendung:**

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

#### **Ersatzteil:**

Ersatz-Einsätze siehe Nr. 754720 und 754730.

# **Technische Beschreibung**

Gesamtlänge	355 mm
Werkstoff Stiel	Glasfaser
Gewicht	0,755 kg
Hammerkopf-Ø	40 mm
Werkstoff Gehäuse	Stahl
Stiellänge	315 mm

Kopflänge mit Einsätzen	110 mm
Serie	PB 303
Werkstoff Einsatz	Nylon, weiß
rückschlagfrei	ja
Produktart	Hammer

# Zubehör

Ersatz-Einsatz Nylonflach Hammerkopf-Ø 40 mm	754720 40
Ersatz-Einsatz Nylonballig Hammerkopf-Ø 40 mm	754730 40