

Garant
VHM-Mini-Fräser, AlCrN, Ø e8 DC: 5 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	202261 5
GTIN	4045197922458
Artikelklasse	11X

Beschreibung
Ausführung:

 Schaft ähnlich **DIN 6535 HB**.

Sparen Sie sich die Nachschleifkosten:

Denn es ist günstiger, VHM-Mini-Fräser bis zur Verschleißgrenze zu nutzen, als nachzuschleifen. Verbesserte Beschichtung für die universelle Anwendung in Stahl und Guss.

Toleranz Nenn-Ø: e8

Zähnezahl Z: 3

Spiralwinkel: 30 Grad

Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Schaft: DIN 6535 HB mit h6

Zähnezahl Z: 3

 Schneidenlänge L_c : 8 mm

Gesamtlänge L: 45 mm

 Schaft-Ø D_s : 6 mm

Schaftform: HB

Eckenfasenbreite bei 45°: 0,1 mm

Technische Beschreibung

Spiralwinkel	30 Grad
Schaftform	HB
Zähnezahl Z	3
Schaft-Ø D_s	6 mm
Schneidenlänge L_c	8 mm

Eckenfasenbreite bei 45°	0,1 mm
Schneiden-Ø D _c	5 mm
Vorschub f _z für Besäumen in Stahl < 750 N/mm ²	0,04 mm
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Gesamtlänge L	45 mm
Vorschub f _z für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm ²	0,03 mm
Toleranz Nenn-Ø	e8
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	AlCrN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	N
Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation	0,3×D bei Besäumen
Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Schaftfräser