



PrecisionBit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3, Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge: 3/25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	675285 3/25
GTIN	7610733211364
Artikelklasse	63E

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäfte Nr. 675000 – 675050.

Ausgeprägte Elastizität und Zähigkeit bei hoher Härte für lange Standzeiten. Hochpräzise Abtriebsspitzen für perfekten Sitz in der Schraube und „Anti-Cam-Out“. Die Nanobeschichtung ist gleichzeitig **Farbcodierung** und attraktiver **Rostschutz**.

Verwendung:

Für Phillips-Kreuzschlitzschrauben DIN 3128 bzw. DIN ISO 2351-2.

Norm:

DIN ISO 1173.

Werkstoff:

Hochfester Sonderstahl mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.

Technische Beschreibung

ganze Länge	25 mm
Kreuzschlitzgröße	3
Bit-Sechskantschaft	C 6,3
Herstellerbezeichnung	PrecisionBits
Norm	DIN ISO 1173
Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher

Produktart

Bit-Werkzeug