

**Garant****Rückschlagfreier Hammer mit Nylon-Einsätzen Hickory-Stiel, Hammerkopf-Ø: 35 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	754750 35
GTIN	4045197912121
Artikelklasse	71D

**Beschreibung****Ausführung:**

Kräftiges Stahl-Mittelstück mit Aufnahmezapfen und Bund zur Aufnahme der Einsätze. Einsätze aus verschleißfestem Nylon (mittelhart). **Rückschlagfrei** durch Gewichte im Hammerkörper. Beim Aufschlag werden die Gewichte nach unten geschleudert und wirken dem Rückprall entgegen.

Mit Stiel aus amerikanischem Hickoryholz.

**Verwendung:**

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

**Ersatzteil:**

Ersatz-Einsätze siehe Nr. 754720 und 754730.

Ersatz-Hickory-Stiel siehe Nr. 754840.

Kopflänge mit Einsätzen: 105 mm

Stiellänge: 295 mm

Gesamtlänge: 330 mm

Gewicht: 0,466 kg

**Technische Beschreibung**

Kopflänge mit Einsätzen	105 mm
Hammerkopf-Ø	35 mm
Gewicht	0,466 kg
Stiellänge	295 mm

Gesamtlänge	330 mm
Produktart	Hammer

---

## Zubehör

Ersatz-Einsatz Nylonballig Hammerkopf-Ø 35 mm	754730 35
Ersatz-Einsatz Nylonflach Hammerkopf-Ø 35 mm	754720 35
Hickory-Hammerstiel mit Keil für Kopf-Ø 35 mm	754840 35