

## ejendals

### Handschuh-Paar Tegera® 8802 Infinity, Handschuhgröße: 9



#### Bestelldaten

Bestellnummer	094365 9
GTIN	7340118318875
Artikelklasse	04R

#### Beschreibung

##### Ausführung:

**Mehrzweckhandschuh** der neuen Infinity-Serie mit **hervorragendem Tastgefühl** und gutem Griffvermögen. Mit öl- und fettresistenter Innenhand. Beständig gegen **Kontaktwärme bis 100 °C**.

Tegera® 8802 Infinity. Robuster Montagehandschuh mit dichter Doppelbeschichtung aus Nitril und Nitrilschaum mit wasserbasiertem PU, eignet sich für leicht ölige und feuchte Arbeitsbereiche.

##### Norm:

EN 407

EN 388; EN 420

##### Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Stricktechnologie: 18G

Farbe: schwarz / gelb

#### Technische Beschreibung

Serie	Tegera®
Handschuhgröße	9

Handschuh-Art	Mehrzweckhandschuhe
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Kleidung Standard	Oeko-Tex Standard 100
Inhalt	6
Handschuheigenschaft	Lebensmittel Zertifizierung
Handschuheigenschaft	DMF-frei
EN 388:2016	4121X
EN 407	X1XXXX
Trägermaterial	Nylon
Beschichtung	Nitrilschaum
Beschichtungsvariante	Handinnenfläche
Anwendungsbereich	Allround
Farbe	schwarz / gelb
Stricktechnologie	18G
Kontakthitze bis	100 °C
Verwendung	mehrweg
Produktart	Mehrzweckhandschuhe