

ejendals

Handschuh-Paar Tegera® 8802 Infinity, Handschuhgröße: 7



Bestelldaten

Bestellnummer	094365 7
GTIN	7340118318851
Artikelklasse	04R

Beschreibung

Ausführung:

Mehrzweckhandschuh der neuen Infinity-Serie mit **hervorragendem Tastgefühl** und gutem Griffvermögen. Mit öl- und fettresistenter Innenhand. Beständig gegen **Kontaktwärme bis 100 °C**.

Tegera® 8802 Infinity. Robuster Montagehandschuh mit dichter Doppelbeschichtung aus Nitril und Nitrilschaum mit wasserbasiertem PU, eignet sich für leicht ölige und feuchte Arbeitsbereiche.

Norm:

EN 407

EN 388; EN 420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Stricktechnologie: 18G

Farbe: schwarz / gelb

Technische Beschreibung

Serie	Tegera®
Handschuhgröße	7

Schutz-Kategorie	Kategorie II
Handschuh-Art	Mehrzweckhandschuhe
Kleidung Standard	Oeko-Tex Standard 100
Inhalt	6
Handschuheigenschaft	Lebensmittel Zertifizierung
Handschuheigenschaft	DMF-frei
EN 388:2016	4121X
EN 407	X1XXXX
Trägermaterial	Nylon
Beschichtung	Nitrilschaum
Beschichtungsvariante	Handinnenfläche
Anwendungsbereich	Allround
Farbe	schwarz / gelb
Stricktechnologie	18G
Kontakthitze bis	100 °C
Verwendung	mehrweg
Produktart	Mehrzweckhandschuhe