

**HALDER****Rückschlagfreier Hammer mit Hickory-Stiel, Hammerkopf-Ø: 60mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	755100 60
GTIN	4030618301646
Artikelklasse	73W

**Beschreibung****Ausführung:**

Kräftiges Stahl-Mittelstück mit auswechselbaren Einsätzen aus bestem, verschleißfestem Nylon.

**Rückschlagfrei** durch Stahlkugeln im Hammerkörper.

Stiel aus 1a-Hickoryholz.

**Verwendung:**

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

**Ersatzteil:**

Ersatz-Einsatz Nylon siehe Nr. 754910.

Ersatz-Hickory-Stiel siehe Nr. 755140.

**Technische Beschreibung**

Kopflänge mit Einsätzen	145 mm
Hammerkopf-Ø	60 mm
Gesamtlänge	370 mm
Werkstoff Gehäuse	Stahlrohr
Gewicht	1,7 kg
Werkstoff Stiel	Hickoryholz
Serie	SUPERCRAFT®
Werkstoff Einsatz	Nylon, weiß, hart
Herstellerbezeichnung	SUPERCRAFT

Sicherung Gehäuse-Stiel	Aluminiumkeil und Sicherungsstift
Oberfläche	Pulverlackbeschichtet
rückschlagfrei	ja
Produktart	Hammer

---

## Zubehör

Hickory-Hammerstiel für Hammerkopf-Ø 60+70 mm	755140 60+70
Ersatz-Einsatz, Nylon Hammerkopf-Ø 60 mm	754910 60