

Garant**Schnellwechseladapter ER25, d=42,5, Spann-Ø: 8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319285 8
GTIN	4045197921086
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:****Bohrstangen-Schnellwechselsystem.**

Über Spannmutter mit Außengewinde wird der Schnellwechseladapter in der zylindrischen Spannhülse bzw. VDI-Halter für Direktadaption verschraubt.

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangen.

Passend für:

Bohrstangen mit 1, 2 oder 3 Spannflächen.

Lieferumfang:

Verschlusschrauben für Kühlkanalbohrungen, Blindnutenstein.

Hinweis:

Voreinstellung z. B. über GARANT Nr. 354760 VG1 oder 355010 VGBASIC mit Reduzierung Nr. 354773 (Hülse Nr. 313291 Gr. 25 mit zusätzlicher Reduktion Nr. 319426; 319428 je in Gr. 40/32).

Technische Beschreibung

Produktnameattribut	d=42,5
Produktart	Schnellwechsel-Adapter

