

Garant**Schnellwechseladapter ER25, d=42,5, Spann-Ø: 16mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 319285 16 |
| GTIN | 4045197922885 |
| Artikelklasse | 31V |

Beschreibung**Ausführung:****Bohrstangen-Schnellwechselsystem.**

Über Spannmutter mit Außengewinde wird der Schnellwechseladapter in der zylindrischen Spannhülse bzw. VDI-Halter für Direktadaption verschraubt.

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangen.

Passend für:

Bohrstangen mit 1, 2 oder 3 Spannflächen.

Lieferumfang:

Verschlusschrauben für Kühlkanalbohrungen, Blindnutenstein.

Hinweis:

Voreinstellung z. B. über GARANT Nr. 354760 VG1 oder 355010 VGBASIC mit Reduzierung Nr. 354773 (Hülse Nr. 313291 Gr. 25 mit zusätzlicher Reduktion Nr. 319426; 319428 je in Gr. 40/32).

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------|------------------------|
| Produktnameattribut | d=42,5 |
| Produktart | Schnellwechsel-Adapter |

Zubehör

Montagehilfe für Bohrstangen-Schnellwechselsystem 16

319299 16