

**Garant****Spannhülse zylindrisch, ER-Spannzange: 32****Bestelldaten**

Bestellnummer	319291 32
GTIN	4045197922908
Artikelklasse	31V

**Beschreibung****Ausführung:****Bohrstangen-Schnellwechselsystem.**

Über die Außendurchmesser aufzunehmen in einem Standard-Bohrstangenhalter oder Wendeplattenbohrerhalter.

**Verwendung:**

Für Innenbearbeitung mit Bohrstäben.

**Lieferumfang:**

Inklusive Spannmutter mit Außengewinde.

**Hinweis:**

Voreinstellung z. B. über GARANT Nr. 354760 VG1 oder 355010 VGBASIC mit Reduzierung Nr. 354773 (Hülse Nr. 313291 Gr. 25 mit zusätzlicher Reduktion Nr. 319426; 319428 je in Gr. 40/32). Auch direkte Spannung von ER-Spannzangen möglich.

**Technische Beschreibung**

Ø d <sub>1</sub>	40 mm
passend für	Nr. 319286
Gewinde M	M40×1,5

Grundhalter-Ø d <sub>2</sub>	49,5 mm
l <sub>2</sub> mit Wechseladapter	53 mm
l <sub>2</sub> mit Spannzange ER	25,5 mm
Produktart	Spannhülse