

Garant**Spannhülse zylindrisch, ER-Spannzange: 25****Bestelldaten**

Bestellnummer	319291 25
GTIN	4045197922892
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:****Bohrstangen-Schnellwechselsystem.**

Über die Außendurchmesser aufzunehmen in einem Standard-Bohrstangenhalter oder Wendeplattenbohrerhalter.

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstäben.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter mit Außengewinde.

Hinweis:

Voreinstellung z. B. über GARANT Nr. 354760 VG1 oder 355010 VGBASIC mit Reduzierung Nr. 354773 (Hülse Nr. 313291 Gr. 25 mit zusätzlicher Reduktion Nr. 319426; 319428 je in Gr. 40/32). Auch direkte Spannung von ER-Spannzangen möglich.

Technische Beschreibung

Ø d ₁	32 mm
passend für	Nr. 319285
Gewinde M	M32×1,5

Grundhalter-Ø d ₂	41,5 mm
l ₂ mit Wechseladapter	49,5 mm
l ₂ mit Spannzange ER	21 mm
Produktart	Spannhülse