



Sichtfächerschleifscheibe SLTR Control, (ZA) für Stahl und INOX, Ø 125 mm, Körnung: 40



Bestelldaten

Bestellnummer	565446 40
GTIN	4027497579389
Artikelklasse	53L

Beschreibung

Ausführung:

Fächerschleifscheibe mit **Sichtfeld**, das die Durchsicht auf das Werkstück ermöglicht. Sehr hohe Belagdichte und gute Standzeit.

Verwendung:

Ideal für die Feinbearbeitung.

Technische Beschreibung

Körnung	40
Formbeschreibung	schräg mit Lamellenüberstand
Scheiben-Ø	125 mm
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Schleifmittel	Zirkonkorund (ZA)
Schleifmittelkurzzeichen	ZA

Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 125 mm
Durchsichtschleifen	ja
optimiert für Werkstoff	Stahl
optimiert für Werkstoff	INOX
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Fächerschleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		