

Garant**Rückschlagfreier Hammer mit Nylon-Einsätzen Hickory-Stiel, Hammerkopf-Ø: 50 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	754750 50
GTIN	4045197923561
Artikelklasse	71D

Beschreibung**Ausführung:**

Kräftiges Stahl-Mittelstück mit Aufnahmezapfen und Bund zur Aufnahme der Einsätze. Einsätze aus verschleißfestem Nylon (mittelhart). **Rückschlagfrei** durch Gewichte im Hammerkörper. Beim Aufschlag werden die Gewichte nach unten geschleudert und wirken dem Rückprall entgegen.

Mit Stiel aus amerikanischem Hickoryholz.

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatz-Einsätze siehe Nr. 754720 und 754730.

Ersatz-Hickory-Stiel siehe Nr. 754840.

Kopflänge mit Einsätzen: 110 mm

Stiellänge: 335 mm

Gesamtlänge: 385 mm

Gewicht: 1,05 kg

Technische Beschreibung

Hammerkopf-Ø	50 mm
Gesamtlänge	385 mm
Gewicht	1,05 kg
Stiellänge	335 mm

Kopflänge mit Einsätzen	110 mm
Produktart	Hammer

Zubehör

Ersatz-Einsatz Nylonflach Hammerkopf-Ø 50 mm	754720 50
Hickory-Hammerstiel mit Keil für Kopf-Ø 50 mm	754840 50
Ersatz-Einsatz Nylonballig Hammerkopf-Ø 50 mm	754730 50