



PrecisionBit für Schlitz, 1/4 Zoll C 6,3, Schneidenbreite: 8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	675300 8
GTIN	7610733211609
Artikelklasse	63E

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäfte Nr. 675000 – 675050.

Ausgeprägte Elastizität und Zähigkeit bei hoher Härte für lange Standzeiten. Hochpräzise Abtriebsspitzen für perfekten Sitz in der Schraube und „Anti-Cam-Out“. Die Nanobeschichtung ist gleichzeitig **Farbcodierung** und attraktiver **Rostschutz**.

Verwendung:

Für Schlitzschrauben DIN 3127 bzw. DIN ISO 2351-1.

Norm:

DIN ISO 1173.

Werkstoff:

Hochfester Sonderstahl mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.

Technische Beschreibung

Schneidenbreite	8 mm
Schneidenstärke	1,2 mm
ganze Länge	25 mm
Bit-Sechskantschaft	C 6,3
Herstellerbezeichnung	PrecisionBits
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Produktart	Bit-Werkzeug

