

**Garant****Rückschlagfreier Hammer mit Nylon-Einsätzen Hickory-Stiel, Hammerkopf-Ø: 60 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	754750 60
GTIN	4045197923578
Artikelklasse	71D

**Beschreibung****Ausführung:**

Kräftiges Stahl-Mittelstück mit Aufnahmezapfen und Bund zur Aufnahme der Einsätze. Einsätze aus verschleißfestem Nylon (mittelhart). **Rückschlagfrei** durch Gewichte im Hammerkörper. Beim Aufschlag werden die Gewichte nach unten geschleudert und wirken dem Rückprall entgegen.

Mit Stiel aus amerikanischem Hickoryholz.

**Verwendung:**

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

**Ersatzteil:**

Ersatz-Einsätze siehe Nr. 754720 und 754730.

Ersatz-Hickory-Stiel siehe Nr. 754840.

Kopflänge mit Einsätzen: 120 mm

Stiellänge: 360 mm

Gesamtlänge: 420 mm

Gewicht: 1,47 kg

**Technische Beschreibung**

Gewicht	1,47 kg
Gesamtlänge	420 mm
Stiellänge	360 mm
Hammerkopf-Ø	60 mm

Kopflänge mit Einsätzen	120 mm
Produktart	Hammer

---

## Zubehör

Ersatz-Einsatz Nylonballig Hammerkopf-Ø 60 mm	754730 60
Hickory-Hammerstiel mit Keil für Kopf-Ø 60 mm	754840 60
Ersatz-Einsatz Nylonflach Hammerkopf-Ø 60 mm	754720 60