



## Kombizange, verchromt VDE-tauchisoliert, ganze Länge: 200mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	701735 200
GTIN	4003773015321
Artikelklasse	73F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Spezial-Werkzeugstahl, Greifbacken gezahnt. **Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 60 HRC). Zange verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen, **tauchisoliert**.

#### Norm:

**DIN ISO 5746.**

### Technische Beschreibung

Schneidwerte harter Draht bis Ø	2,5 mm
ganze Länge	200 mm
Schneidwerte mittelharter Draht bis Ø	3,8 mm
Norm	DIN ISO 5746
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Griff	tauchisoliert
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	verchromt
funkenfrei	nein
Produktart	Multifunktionszange

