

**Kraft-Kombizange ERGO™, ganze Länge: 160mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	701640 160
GTIN	7314150101863
Artikelklasse	730

Beschreibung**Ausführung:**

Chrom-Vanadium-Stahl, Kopf und Gelenk verchromt. Schlanke, abgerundete Backen; innen gezahnt. Starkwandige Griffhüllen mit **zu- und abschaltbarer Öffnungsfeder**. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 64 HRC); auch für Pianodraht geeignet.

Norm:

DIN ISO 5746.

Technische Beschreibung

Schneidwerte harter Draht bis Ø	2 mm
Schneidwerte Pianodraht bis Ø	1,8 mm
ganze Länge	160 mm
Norm	DIN ISO 5746
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt

funkenfrei	nein
Produktart	Multifunktionszange