

**Kraft-Kombizange ERGO™, ganze Länge: 180mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	701640 180
GTIN	7314150101870
Artikelklasse	730

Beschreibung**Ausführung:**

Chrom-Vanadium-Stahl, Kopf und Gelenk verchromt. Schlanke, abgerundete Backen; innen gezahnt. Starkwandige Griffhüllen mit **zu- und abschaltbarer Öffnungsfeder**. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 64 HRC); auch für Pianodraht geeignet.

Norm:

DIN ISO 5746.

Technische Beschreibung

Schneidwerte Pianodraht bis Ø	2 mm
Schneidwerte harter Draht bis Ø	2,5 mm
ganze Länge	180 mm
Norm	DIN ISO 5746
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt

funkenfrei	nein
Produktart	Multifunktionszange